

8911700NN

日立ルームエアコン 壁掛XJEEシリーズ 仕様表

RAS-XJ22MEE/RAC-XJ22MEE

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-XJ22MEE		RAC-XJ22MEE	
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷房	定格	能力	kW	2.2 (0.4 ~ 3.5)			
		消費電力	W	400 (115 ~ 900)			
		運転電流	A	4.6			
		力率	%	87			
暖房	定格	能力	kW	2.5 (0.3 ~ 6.0)			
		消費電力	W	430 (110 ~ 1,490)			
		運転電流	A	4.9 (最大 15.0)			
		力率	%	88			
	低温	能力	kW	4.5			
		消費電力	W	1,360			
始動電流			A	4.9			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		7.5			
		JISC9612:2005 (区分名)		7.5 (A)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		600	
	熱交換器フィン形状			片起し2本羽外		コルゲートフィン	
	冷 媒	種 類		フロン R32			
封入量		g	1,140				
ファ ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	870 ・ 960		1,800 ・ 1,800	
		強 風	m³/h	680 ・ 730		—	
		弱 風	m³/h	510 ・ 610		—	
		微 風	m³/h	420 ・ 510		—	
		静	m³/h	330 ・ 390		—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	59 ・ 60		57 ・ 54		
	強 風	dB	51 ・ 52		—		
	弱 風	dB	48 ・ 49		—		
	微 風	dB	42 ・ 44		—		
	静	dB	35 ・ 35		—		
操作スイッチ 形名			プッシュボタン(ワイレス) RAR-AJ2				
電源プラグ		容 量		125V 15A			
		形 状		㊦		—	
電源コード長さ (左/右)			m	(左)1.0 / (右)1.7		—	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0			
	芯 数		芯	3			
冷媒配管	接続方式			フレア			
	液側 (φ)		mm	6.35			
	ガス側 (φ)		mm	9.52			
	最大配管長		m	20			
	最大高低差		m	10			
	冷媒追加充填量		g	—			
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (1.0Y8.5/0.5)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×385		629×799 (+97) ×299 (+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		93×40×67	
質量 (製品・荷造)			kg	15.5 ・ 18.0		32.0 ・ 35.0	

【重耐塩仕様】

項目	仕様
外板	天フタ 前板 側板
ベース	PCM鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装 または 溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装 または 溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装
熱交換器	エポキシ樹脂塗料 「ストロン8 (ブルー)」塗装
基板	両面アクリル樹脂塗料 (タフィ) 塗布 (パターン面・部品面)

※製品の改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

●据え付けおよび維持管理上のご注意

重耐塩仕様は素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。
このため、次のような据え付け計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。

- (1) 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
・本体の設置は建物の風下にしてください。
・やむを得ず海岸面に本体を設置する場合は、防風板を設けて直接潮風が当たることを避けてください。
- (2) 外板に付着した塩分粒子が雨水によって充分洗浄されるように配慮してください。
- (3) 室外ユニットのベース内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ベース内の水抜け性を損なわないよう傾きなどに注意してください。
- (4) 海岸地帯への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- (5) 据え付け、メンテナンス等で付いた傷は、必ず補修してください。
- (6) 機器の状態を定期的に点検してください。
(必要に応じて再防錆処理や部品交換等を実施してください。)
- (7) 水はけの良い場所に設置してください。
特に基礎部分の排水性を確保してください。

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。

(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃: DB・19℃: WB, 室外 35℃: DB・24℃: WB) で運転した場合の数値です。

(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃: DB・15℃: WB, 室外 7℃: DB・6℃: WB) で運転した場合の数値です。


(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃: DB・15℃: WB, 室外 2℃: DB・1℃: WB) で運転した場合の数値です。


(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。

(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、

また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD	
DWN.	S.Nakamura	2021-10-28		NTS	2022 年度 XJEE シリーズ 仕様表		
CHKD.	Y.Ueda	2021-10-28			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2021 1028
APPD.	Y.Ueda	2021-10-28					



注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状
RAS-XJ22MEE,XJ25MEE ㊦
RAS-XJ28MEE,XJ36MEE ㊧
RAS-XJ36M2EE~XJ90M2EE ㊨
- 電源コードの長さ
[左側]RAS-XJ22MEE,XJ25MEE 約1.0m
RAS-XJ28MEE,XJ36MEE 約0.6m
RAS-XJ36M2EE~XJ90M2EE 約0.6m
[右側]RAS-XJ22MEE,XJ25MEE 約1.7m
RAS-XJ28MEE,XJ36MEE 約1.3m
RAS-XJ36M2EE~XJ90M2EE 約1.3m
- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

適用機種

RAS-XJ22MEE
RAS-XJ25MEE
RAS-XJ28MEE
RAS-XJ36MEE
RAS-XJ36M2EE
RAS-XJ40M2EE
RAS-XJ56M2EE
RAS-XJ63M2EE
RAS-XJ71M2EE
RAS-XJ80M2EE
RAS-XJ90M2EE

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S.Nakamura	2021-10-29		NTS	2022年度XJEEシリーズ寸法図	
CHKD.	K.Yokoyama	2021-11-01			TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	Y.Ueda	2021-11-01			3YAA NN0021159	






Hitachi-Johnson Controls
Air Conditioning, Inc.

REGD.
2021
1101


1 2 3 4 5 6 7 8

0911200NN


日立ルームエアコン壁掛XJEEシリーズ
室外ユニット寸法図




背面図



適用機種
RAC-XJ22MEE
RAC-XJ25MEE
RAC-XJ28MEE
RAC-XJ36MEE





注記
1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の<=>印の間隔をあけ、3面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、右図に従い据え付けてください。



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0021160	REGD. 2021 1028
DWN.	S.Nakamura	2021-10-28		NTS	2022年度XJEEシリーズ寸法図			
CHKD.	Y.Ueda	2021-10-28						
APPD.	Y.Ueda	2021-10-28						



1 2 3 4 5



※部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S.Nakamura	2021-10-28		NTS	2022年度 XJEEシリーズ 回路図:配線図	
CHKD.	S.Takahata	2021-10-28	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
	T.Hojo	2021-10-28				
APPD.	Y.Ueda	2021-10-28			3YDA NN0021161	