

5456100NN

日立ルームエアコン 壁掛VLEEシリーズ 仕様表

RAS-VL63L2EE/RAC-VL63L2EE

ユニット				室内ユニット	室外ユニット
タイプ				壁掛型セパレート	
型式				RAS-VL63L2EE	RAC-VL63L2EE
電源 (50/60Hz)				単相200V	
冷房	定格	能力	kW	6.3 (0.6 ~ 6.5)	
		消費電力	W	2,100 (190 ~ 3,110)	
		運転電流	A	12.1	
		力率	%	87	
暖房	定格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 10.1)	
		消費電力	W	1,890 (195 ~ 3,900)	
		運転電流	A	10.9 (最大 20.0)	
		力率	%	87	
	低温	能力	kW	7.5	
		消費電力	W	3,550	
		始動電流		A	12.1
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013	5.0		
		JISC9612:2005 (区分名)	5.0 (F)		
冷凍装置	圧縮機出力		W	—	1,700
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット	コルゲート
	冷媒	種類		フロン R32	
封入量		g	1,670		
ファン	種類		貫流ファン		プロペラファン
	風量 (冷房・暖房)	急速	m³/h	1,170・1,380	3,040・2,760
		強風	m³/h	990・1,120	—
		弱風	m³/h	780・830	—
		微風	m³/h	630・630	—
		静	m³/h	420・450	—
音響パワーレベル (冷房・暖房)	急速	dB	66・70	66・66	
	強風	dB	61・62	—	
	弱風	dB	56・56	—	
	微風	dB	51・52	—	
	静	dB	37・38	—	
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-AD1		
電源プラグ	容量		250V-20A		
	形状		㊦	—	
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3	—
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0		
	芯数	芯	3		
冷媒配管	接続方式		フレア		
	液側 (φ)	mm	6.35		
	ガス側 (φ)	mm	12.7		
	最大配管長	m	20		
	最大高低差	m	10		
	冷媒追加充填量		g	チャージレス	
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16		
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)	ナチュラルグレー (1.0Y8.5/0.5)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	295×798×385	709×859 (+97) ×319 (+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	86×36×47	99×42×75	
質量 (製品・荷造)		kg	17.0・20.0	43.0・47.0	


【重耐塩仕様】

項目		仕様
外板	天フタ 前板 側板	PCM鋼板にポリエステル樹脂粉末塗装
ベース		溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板にポリエステル樹脂粉末塗装 または 溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板にポリエステル樹脂粉末塗装
熱交換器		エポキシ樹脂塗料 「ストロン8 (ブルー)」塗装
基板 (パターン面・部品面)		両面シリコンコート

※製品の改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。


- 据え付けおよび維持管理上のご注意
- 重耐塩仕様は素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。このため、次のような据え付け計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。
- (1) 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
・本体の設置は建物の風下にしてください。
・やむを得ず海岸面に本体を設置する場合は、防風板を設けて直接潮風が当たることを避けてください。
 - (2) 外板に付着した海塩粒子が雨水によって充分洗浄されるように配慮してください。
 - (3) 室外ユニットのベース内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ベース内の水抜け性を損なわないよう傾きなどに注意してください。
 - (4) 海岸地帯への据え付けについては、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
 - (5) 据え付け、メンテナンス等で付いた傷は、必ず補修してください。
 - (6) 機器の状態を定期的に点検してください。
(必要に応じて再防錆処理や部品交換等を実施してください。)
 - (7) 水はけの良い場所に設置してください。
特に基礎部分の排水性を確保してください。

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃: DB・19℃: WB, 室外 35℃: DB・24℃: WB) で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃: DB・15℃: WB, 室外 7℃: DB・6℃: WB) で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃: DB・15℃: WB, 室外 2℃: DB・1℃: WB) で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーまたは固定足の突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD	
DWN.	Y.Tanaka	2021-05-06		NTS	2021年度 VLEEシリーズ 仕様表		
CHKD.	M.Awano	2021-05-06			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD. 2021 0506
APPD.	M.Awano	2021-05-06					
4YAA NN0019545							

NN0019542








日立ルームエアコン 壁掛VLシリーズ 室内ユニット 寸法図





ワイヤレスリモコン



リモコンホルダー



*室内機の背面で配管接続する場合は110mm以上




注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊦
- 電源コードの長さ



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。








適用機種
RAS-VL63L2
RAS-VL63L2E
RAS-VL63L2EE
RAS-VL71L2
RAS-VL71L2E
RAS-VL71L2EE

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. Y.Tanaka	2021-03-30	㊦	NTS	2021年度 VLシリーズ 寸法図	
CHKD. M.Awano	2021-03-30			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. M.Awano	2021-03-30			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0019542	REGD. 2021 0330

7896100NN



日立ルームエアコン 壁掛VLシリーズ
 室外ユニット 寸法図




適用機種
 RAC-VL63L2
 RAC-VL63L2E
 RAC-VL63L2EE
 RAC-VL71L2
 RAC-VL71L2E
 RAC-VL71L2EE

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。


3方向壁に囲まれている場合



前後のみに壁がある場合






※吹出し側壁面高さ1.2m以下



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
 ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M.Oguri	2021-03-31		NTS	2021年度 VLシリーズ 寸法図	
CHKD. M.Awano	2021-03-31	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2021 0331
APPD. M.Awano	2021-03-31			3YAA NN0019587	



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K.Mizutori	2021-04-01		NTS	2021年度 VLシリーズ 回路図:配線図	
CHKD.	T.Narabu	2021-04-01	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
	M.Kurosaki	2021-04-02				
APPD.	H.Hashimoto	2021-04-05			3YDA NN0019543	