






仕 様 表

| ユ ニ ッ ト                    |                |                    |                   | 室内ユニット              |                         | 室外ユニット       |  |
|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--|
| タ イ プ                      |                |                    |                   | 壁掛け型セパレート           |                         |              |  |
| 型 式                        |                |                    |                   | RAS-WM40H2E6        |                         | RAC-WM40H2E6 |  |
| 電 源                        |                |                    |                   | (50/60Hz) 単相200V    |                         |              |  |
| 冷<br>房                     | 定格             | 能力                 | kW                | 4.0 (0.5 ~ 4.5)     |                         |              |  |
|                            |                | 消費電力               | W                 | 1,430 (190 ~ 1,750) |                         |              |  |
|                            |                | 運転電流               | A                 | 7.8                 |                         |              |  |
|                            |                | 力率                 | %                 | 92                  |                         |              |  |
| 暖<br>房                     | 定格             | 能力                 | kW                | 5.0 (0.6 ~ 7.6)     |                         |              |  |
|                            |                | 消費電力               | W                 | 1,430 (195 ~ 2,880) |                         |              |  |
|                            |                | 運転電流               | A                 | 7.8 (最大 15.0)       |                         |              |  |
|                            |                | 力率                 | %                 | 92                  |                         |              |  |
|                            | 低温             | 能力                 | kW                | 5.5                 |                         |              |  |
|                            |                | 消費電力               | W                 | 2,550               |                         |              |  |
| 始 動 電 流                    |                |                    | A                 | 7.8                 |                         |              |  |
| 通年エネルギー消費効率                |                | JISC9612:2013      |                   | 4.9                 |                         |              |  |
|                            |                | JISC9612:2005 (区分) |                   | 4.9 (C)             |                         |              |  |
| 冷<br>凍<br>装<br>置           | 圧縮機出力          |                    | W                 | —                   |                         | 1,100        |  |
|                            | 熱交換器フィン形状      |                    |                   | 細幅スリット              |                         | コルゲート        |  |
|                            | 冷 媒            | 種 類                |                   | フロン R32             |                         |              |  |
| 封入量                        |                | g                  | 740               |                     |                         |              |  |
| フ<br>ァ<br>ン                | 種 類            |                    |                   | 貫流ファン               |                         | プロペラファン      |  |
|                            | ファンモータ出力       |                    | W                 | 25                  |                         | 40           |  |
|                            | 風 量<br>(冷房・暖房) | 急 速                | m³/h              | 750 ・ 830           |                         | 2,220・2,100  |  |
|                            |                | 強 風                | m³/h              | 560 ・ 600           |                         | —            |  |
|                            |                | 弱 風                | m³/h              | 440 ・ 470           |                         | —            |  |
|                            |                | 微 風                | m³/h              | 320 ・ 340           |                         | —            |  |
|                            | 静              | m³/h               | 260 ・ 250         |                     | —                       |              |  |
| 音響パワーレベル<br>運転音<br>(冷房・暖房) | 急 速            | dB                 | 65 ・ 66           |                     | 61 ・ 63                 |              |  |
|                            | 強 風            | dB                 | 59 ・ 58           |                     | —                       |              |  |
|                            | 弱 風            | dB                 | 54 ・ 52           |                     | —                       |              |  |
|                            | 微 風            | dB                 | 47 ・ 46           |                     | —                       |              |  |
|                            | 静              | dB                 | 43 ・ 41           |                     | —                       |              |  |
| 操作スイッチ 形名                  |                |                    | ワイヤレスリモコン RAR-8R2 |                     |                         |              |  |
| 電源プラグ                      | 容 量            |                    | 250V-15A          |                     |                         |              |  |
|                            | 形 状            |                    | ㊦                 |                     | —                       |              |  |
| 電源コード長さ (左/右)              |                |                    | m                 | 0.6/1.3             |                         | —            |  |
| 室内外接続<br>ケーブル              | 芯線径 (φ)        | mm                 | 2.0               |                     |                         |              |  |
|                            | 芯 数            | 芯                  | 3                 |                     |                         |              |  |
| 冷媒配管                       | 接続方式           |                    | フレア               |                     |                         |              |  |
|                            | 液側 (φ)         | mm                 | 6.35              |                     |                         |              |  |
|                            | ガス側 (φ)        | mm                 | 9.52              |                     |                         |              |  |
|                            | 最大配管長          | m                  | 12                |                     |                         |              |  |
|                            | 最大高低差          | m                  | 10                |                     |                         |              |  |
|                            | 冷媒追加充填量        | g                  | チャージレス            |                     |                         |              |  |
| ドレン接続口外径 (φ)               |                |                    | mm 16             |                     |                         |              |  |
| 外装色 (近似マンセルNo.)            |                |                    | スターホワイト (N9.3)    |                     | ナチュラルグレー<br>(2.9Y7.8/1) |              |  |
| 製品寸法 (高さ×幅×奥行)             |                | mm                 | 240×798×315       |                     | 629×799 (+99)×299 (+68) |              |  |
| 荷造寸法 (幅×奥行×高さ)             |                | cm                 | 85×31×40          |                     | 93×40×67                |              |  |
| 質量 (製品・荷造)                 |                | kg                 | 9.5 ・ 12.0        |                     | 33.0 ・ 34.0             |              |  |

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の( )内の表示は、それぞれの変可幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中( )内の寸法について、幅方向はサービスパネルカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

| SIGNATURE |           | DATE       | PROJECTION                                                                            | SCALE | TITLE                            |                  |  |
|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DWN.      | S. Iijima | 2018-05-14 |  | N T S | RAS-WM40H2E6:RAC-WM40H2E6 構造・寸法図 |                  |                                                                                       |
| CHKD.     | K. Kezuka | 2018-05-14 | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc.                                    |       |                                  | TOCHIGI DWG. No. |  |
| APPD.     | K. Kezuka | 2018-05-14 |                                                                                       |       |                                  | 3YAA NN0009742   |                                                                                       |





- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※<sup>1</sup>HA接続コードを差込んで※<sup>2</sup>標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合  
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※<sup>3</sup>RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合  
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※<sup>4</sup>無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合  
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※<sup>5</sup>HEMSアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター：PSC-6RAD

※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

※5 HEMSアダプター：SP-EM1