





仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-WM40J2E7		RAC-WM40J2E7		
電 源 (50/60Hz)				単相200V				
冷 房	定 格	能力	kW	4.0 (0.5 ~ 4.5)				
		消費電力	W	1,430 (190 ~ 1,750)				
		運転電流	A	7.8				
		力率	%	92				
暖 房	定 格	能力	kW	5.0 (0.6 ~ 7.6)				
		消費電力	W	1,430 (195 ~ 2,880)				
		運転電流	A	7.8 (最大 15.0)				
		力率	%	92				
	低 温	能力	kW	5.5				
		消費電力	W	2,550				
始 動 電 流			A	7.8				
通年エネルギー		JISC9612:2013		4.9				
消費効率		JISC9612:2005 (区分)		4.9 (C)				
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		1,100		
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート		
冷 媒	種 類	フロン R32						
	封入量	g	740					
フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン				プロペラファン		
	風 量	急 速	m³/h	750	・	830	2,220・2,100	
		強 風	m³/h	560	・	600	—	
		弱 風	m³/h	440	・	470	—	
		微 風	m³/h	320	・	340	—	
		静	m³/h	260	・	250	—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	65	・	66	63	・	63
	強 風	dB	59	・	58	—		
	弱 風	dB	54	・	52	—		
	微 風	dB	47	・	46	—		
	静	dB	43	・	41	—		
操作スイッチ		形 名	ワイヤレスリモコン RAR-9F2					
電源プラグ	容 量	250V-15A						
	形 状	㊦				—		
電源コード長さ (左/右)		m	0.6/1.3		—			
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0					
	芯 数	芯	3					
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側 (φ)	mm	6.35					
	ガス側 (φ)	mm	9.52					
	最大配管長	m	12					
	最大高低差	m	10					
	冷媒追加充填量	g	チャージレス					
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16					
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	240×798×315		629×799 (+99)×299 (+68)			
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	85×31×40		93×40×67			
質量 (製品・荷造)		kg	9.5		・ 12.0			
					33.0			
					・ 34.0			

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内DB:27℃・WB:19℃、室外DB:35℃・WB:24℃)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内DB:20℃・WB:15℃、室外DB:7℃・WB:6℃)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内DB:20℃・WB:15℃、室外DB:2℃・WB:1℃)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無騒室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	K. Yahagi	2019-01-22		NTS	RAS-WM40J2E7:RAC-WM40J2E7 構造・寸法図	
CHKD.	K. Kezuka	2019-01-22		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. REGD. REGD 2019 0122
APPD.	K. Kezuka	2019-01-22		3YAA NN0012708		

