




仕様表


ユニット				室内ユニット	室外ユニット	
タイプ				壁掛型セパレート		
型式				RAS-WM40K2E8	RAC-WM40K2E8	
電源 (50/60Hz)				単相200V		
冷房	定格	能力	kW	4.0 (0.5 ~ 4.5)		
		消費電力	W	1,530 (190 ~ 1,750)		
		運転電流	A	8.3		
		力率	%	92		
暖房	定格	能力	kW	5.0 (0.6 ~ 7.6)		
		消費電力	W	1,510 (195 ~ 2,880)		
		運転電流	A	8.2 (最大 15.0)		
		力率	%	92		
	低温	能力	kW	5.5		
		消費電力	W	2,550		
始動電流			A	8.3		
通年エネルギー消費効率			JISC9612:2013	4.9		
			JISC9612:2005 (区分)	4.9 (C)		
冷凍装置	圧縮機出力		W	—	1,100	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット	コルゲート	
	冷媒	種類		フロン R32		
		封入量	g	740		
ファン	風量 (冷房・暖房)	種類		貫流ファン	プロペラファン	
		急速	m³/h	750 ・ 830	2,220 ・ 2,100	
			風強	m³/h	560 ・ 600	—
			弱風	m³/h	440 ・ 470	—
			微風	m³/h	320 ・ 340	—
			静	m³/h	260 ・ 250	—
音響パワーレベル (冷房・暖房)	運転音	急速	dB	65 ・ 66	63 ・ 63	
		風強	dB	59 ・ 58	—	
		弱風	dB	54 ・ 52	—	
		微風	dB	47 ・ 46	—	
		静	dB	43 ・ 41	—	
操作スイッチ 型名			ワイヤレスリモコン RAR-9M2			
電源プラグ	容量		250V-15A			
	形状		㊦	—		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6 / 1.3	—	
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0		
	芯数		芯	3		
冷媒配管	接続方式			フレア		
	液側 (φ)		mm	6.35		
	ガス側 (φ)		mm	9.52		
	最大配管長		m	12		
	最大高低差		m	10		
	冷媒追加充填量		g	チャージレス		
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16		
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)	ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	248×798×340	629x799 (+99) x299 (+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×32×41	93×40×67	
質量 (製品・荷造)			kg	10.5 ・ 13.0	33.0 ・ 34.0	

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内DB: 27℃・WB: 19℃、室外DB: 35℃・WB: 24℃) で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内DB: 20℃・WB: 15℃、室外DB: 7℃・WB: 6℃) で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内DB: 20℃・WB: 15℃、室外DB: 2℃・WB: 1℃) で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ12m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊦
- 電源コードの長さ


7. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	K.Yahagi	2020-04-03		NTS	RAS-WM40K2E8:RAC-WM40K2E8 構造・寸法図			
CHKD.	K.Kezuka	2020-04-03	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	K.Kezuka	2020-04-03				3YAA NN0016497		

8679100NN

室外機





- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0016498	REGD. 2020 0424		
DWN.	S.Shimada	2020-04-13		NTS	RAS-WM40K2E8:RAC-WM40K2E8 構造・寸法図				
CHKD.	M.Oguri	2020-04-24			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				
APPD.	K.Kezuka	2020-04-24							

CAD

REGD.
2020
0424

001



- ※1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL3
- ※5 HEMSアダプター：SP-EM1

CAD