

91E700NN

日立ルームエアコン 壁掛WMシリーズ 仕様表

RAS-WM40R2E4/RAC-WM40R2E4

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-WM40R2E4		RAC-WM40R2E4		
電 源 (50/60Hz)				単相200V				
冷 房	定 格	能力	kW	4.0 (0.5 ~ 4.5)				
		消費電力	W	1,530 (190 ~ 1,750)				
		運転電流	A	8.3				
		力率	%	92				
暖 房	定 格	能力	kW	5.0 (0.6 ~ 7.6)				
		消費電力	W	1,510 (195 ~ 2,880)				
		運転電流	A	8.2 (最大 15.0)				
		力率	%	92				
	低 温	能力	kW	5.5				
		消費電力	W	2,550				
始動電流			A	8.3				
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013(区分)		4.9(Ⅱ)				
冷凍装置	圧縮機出力		W	－		1,100		
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート		
	冷 媒	種 類		フロン R32				
封入量		g	740					
ファ ン	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	750・830		2,220・2,100		
		強 風	m ³ /h	560・600		－		
		弱 風	m ³ /h	440・470		－		
		微 風	m ³ /h	320・340		－		
		静	m ³ /h	260・250		－		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	65・66		63・63			
	強 風	dB	59・58		－			
	弱 風	dB	54・52		－			
	微 風	dB	47・46		－			
	静	dB	43・41		－			
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-BJ2					
電源プラグ	容 量		250V-15A					
	形 状		㊦		－			
電源コード長さ (左/右)		m	0.6/1.3		－			
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0					
	芯 数	芯	3					
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側 (φ)	mm	6.35					
	ガス側 (φ)	mm	9.52					
	最大配管長	m	12					
	最大高低差	m	10					
	冷媒追加充填量	g	チャージレス					
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16					
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	248×798×340		629×799 (+97) ×299 (+68)			
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	86×32×41		93×40×67			
質量 (製品・荷造)		kg	10.5・13.0		33.0・34.0			

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。

(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。


(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。

(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。






(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。

(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。






(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD	
DWN.	M.Oguri	2024-03-16		NTS	2024年度 WMシリーズ 仕様表		
CHKD.	I.So	2024-03-19	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 4YAA NN0027316	REGD. 2024 0319
APPD.	I.So	2024-03-19					

日立ルームエアコン 壁掛WMシリーズ 室内ユニット 寸法図



ワイヤレスリモコン




注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状


RAS-WM22RE4~WM28RE4 ㉓
RAS-WM40R2E4 ㉔
RAS-WM56R2E4 ㉕

- ## 6. 電源コードの長さ

RAS-WM22RE4~WM28RE4	約1.0m	RAS-WM22RE4~WM28RE4	約1.7m
RAS-WM40R2E4,WM56R2E4	約0.6m	RAS-WM40R2E4,WM56R2E4	約1.3m



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線Fケーブルを使用します。








適用機種

RAS-WM22RE4
RAS-WM25RE4
RAS-WM28RE4
RAS-WM40R2E4
RAS-WM56R2E4



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	M.Oguri	2024-03-16		NTS	2024年度 WMシリーズ 寸法図	
CHKD.	I.So	2024-03-19	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0027309	
APPD.	I.So	2024-03-19				

NN0027317

日立ルームエアコン 壁掛WMシリーズ
室外ユニット 寸法図



適用機種
RAC-WM40R2E4



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ↔ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M.Oguri	2024-03-16	⊕	NTS	2024年度 WMシリーズ 寸法図	
CHKD. I.So	2024-03-19			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. I.So	2024-03-19			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0027317	REGD. 2024 0319

