







Z099100NN

回路図

電源プラグ
単相200V
50/60Hz

室内ファン
モートル

室内ファン
モートル

室内ファン
モートル

室内ファン
モートル

室内ファン
モートル

室内ファン
モートル

室内ファン
モートル

室内ファン
モートル

室内ファン
モートル

室内ファン
モートル

室内ファン
モートル

室内ファン
モートル

室内ファン
モートル

室内ファン
モートル

室内ファン
モートル

室内ファン
モートル

室内ファン
モートル

室内ファン
モートル

室内ファン
モートル

室内ファン
モートル

室内機



室外機

電源回路

制御回路

配線図 RAC-WM56K2E8

配線図 RAS-WM56K2E8



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の【機能拡張用端子】CN7に別売の^{*3}RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の【機能拡張用端子】CN7に別売の^{*4}無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の【機能拡張用端子】CN7に別売の^{*5}HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 RACアダプター：PSC-6RAD
- *4 無線LAN接続アダプター：SP-WL3
- *5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. K.Yahagi	2020-04-08	⊕	NTS	RAS-WM56K2E8:RAC-WM56K2E8 回路図・配線図
CHKD. K.Kezuka	2020-04-08			
APPD. K.Kezuka	2020-04-08			
Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0016502

