

7890300NN

日立ルームエアコン 壁掛ZJJシリーズ 仕様表

RAS-ZJ2225SJ/RAC-ZJ2225SJ

ユニット			室内ユニット	室外ユニット
タイプ			壁掛型セパレート	
型式			RAS-ZJ2225SJ	RAC-ZJ2225SJ
電源 (50/60Hz)			単相100V	
冷房	定格	能力	kW 2.2 (0.4 ~ 3.5)	
		消費電力	W 400 (115 ~ 900)	
		運転電流	A 4.7	
		力率	% 85	
暖房	定格	能力	kW 2.5 (0.3 ~ 5.7)	
		消費電力	W 430 (110 ~ 1,490)	
		運転電流	A 5.1 (最大 15.0)	
		力率	% 85	
	低温	能力	kW 4.3	
		消費電力	W 1,370	
始動電流			A 5.1	
通年エネルギー消費効率			JISC9612:2013(区分) 6.8(1)	
冷凍装置	圧縮機出力		W 600	
	熱交換器	フィン形状	片起し2本列外	コルゲートフィン
	冷媒	種類	フロン R32	
封入量		g 1,140		
ファン	風量 (冷房・暖房)	種類	貫流ファン	プロペラファン
		急速	m ³ /h 870・960	1,800・1,800
		強風	m ³ /h 680・730	—
		弱風	m ³ /h 510・610	—
		微風	m ³ /h 420・510	—
静	m ³ /h 330・390	—		
音響パワーレベル (冷房・暖房)	運転音	急速	dB 59・60 57・54	
		強風	dB 51・52 —	
		弱風	dB 48・49 —	
		微風	dB 42・44 —	
静	dB 35・35 —			
操作スイッチ 形名			プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-BR1	
電源プラグ	容量	125V 15A		
	形状	㊦ —		
電源コード長さ (左/右)		m	(左) 0.6 / (右) 1.3	—
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0	
	芯数	芯	3	
冷媒配管	接続方式		フレア	
	液側 (φ)	mm	6.35	
	ガス側 (φ)	mm	9.52	
	最大配管長	m	20	
	最大高低差	m	10	
冷媒追加充填量	g	—		
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16	
外装色 (近似マンセルNo.)		スターホワイト (N9.3)	ナチュラルグレー (1.0Y8.5/0.5)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)	mm	295×798×385	629×799(+97)×299(+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)	cm	86×36×47	93×40×67	
質量 (製品・荷造)		kg	15.5・19.0	32.0・35.0

【耐重塩害仕様】


項目	仕様
外板	天フタ 前板 側板
ベース	PCM鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装
熱交換器	溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装または溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装
基板 (パターン面・部品面)	エポキシ樹脂塗料「ストロン8 (ブルー)」塗装
基板	両面アクリル樹脂塗料 (タフィ) 塗布

*製品の改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

●据え付けおよび維持管理上のご注意
耐重塩害仕様は素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。このため、次のような据え付け計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。









- 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
・本体の設置は建物の風下にしてください。
・やむを得ず海岸面に本体を設置する場合は、防風板を設けて直接潮風が当たらないようにしてください。
- 外板に付着した海塩粒子が雨水によって充分洗浄されるように配慮してください。
- 室外ユニットのベース内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ベース内の水抜け性を損なわないよう傾きなどに注意してください。
- 海岸地帯への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- 据え付け、メンテナンス等で付いた傷は、必ず補修してください。
- 機器の状態を定期的に点検してください。
(必要に応じて再防錆処理や部品交換等を実施してください。)
- 水はけの良い場所に設置してください。
特に基礎部分の排水性を確保してください。

- 本仕様は予告なく変更することがあります。
- 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB, 室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。
- 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB, 室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。
- 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB, 室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。
- 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。
- 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	 2025年度 ZJJ シリーズ 仕様表 TOCHIGI DWG. No. Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc. 4YAA NN0030582 
DWN. J.Haegwan	2025-03-17		NTS		
CHKD. S.Nakamura	2025-03-18				
APPD. K.Hosokawa	2025-03-19				

30583000NN

日立ルームエアコン壁掛ZJJシリーズ
室内ユニット寸法図




室内機サービススペース




壁とのスペースは()内の寸法をできるだけ確保してください。

*室内機の背面で配管接続する場合は110mm以上




【参考】接続ケーブル必要長さの目安



室内機配管位置	接続ケーブル必要長さ (被覆むき出し部寸法も含む)
右後直引き	530mm以上
左後直引き	1250mm以上

*据付状況により、必要長さは変動します。




注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状
RAS-ZJ2225SJ,ZJ2525SJ (㊶)
RAS-ZJ2825SJ,ZJ3625SJ (㊷)
RAS-ZJ4025DJ~ZJ7125DJ (㊸)
- 電源コードの長さ



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



適用機種

- RAS-ZJ2225SJ
- RAS-ZJ2525SJ
- RAS-ZJ2825SJ
- RAS-ZJ3625SJ
- RAS-ZJ4025DJ
- RAS-ZJ5625DJ
- RAS-ZJ6325DJ
- RAS-ZJ7125DJ






SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. J.Haegwan	2025-03-17	⊕	NTS	2025年度ZJJシリーズ寸法図
CHKD. K.Yokoyama	2025-03-17			TOCHIGI DWG. No.
APPD. K.Hosokawa	2025-03-19			3YAA NN0030583

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.




4890300NN

日立ルームエアコン壁掛ZJJシリーズ
室外ユニット寸法図



ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。



注記
1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の<=>印の周隔をあけ、3面以上開放できる所に据え付けてください。ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、右図に従い据え付けてください。



- 適用機種
RAC-ZJ2225SJ
RAC-ZJ2525SJ
RAC-ZJ2825SJ
RAC-ZJ3625SJ

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. J.Haegwan	2025-03-17	⊕	NTS	2025年度ZJJシリーズ寸法図	
CHKD. S.Nakamura	2025-03-18	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2025 0319
APPD. K.Hosokawa	2025-03-19	3YAA NN0030584			

9890300NN



日立ルームエアコン 壁掛ZJJシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図

室内機	室外機
RAS-ZJ2225SJ	RAC-ZJ2225SJ
RAS-ZJ2525SJ	RAC-ZJ2525SJ
RAS-ZJ2825SJ	RAC-ZJ2825SJ
RAS-ZJ3625SJ	RAC-ZJ3625SJ





- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の*1HA接続コードを差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の*3カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の*4RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の*1HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売のHEMSアダプターの端子を差込んでください。

*1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
*2 標準アダプター：HA-S100TSA
*3 カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
*4 RACアダプター：PSC-6RAD



電源プラグ 単相100V,50/60Hz
*機種ごとにいずれかを実装



*部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. S.Harada	2025-03-18		NTS	2025年度 ZJJシリーズ 回路図・配線図	
CHKD. M.Okabe	2025-03-25			TOCHIGI DWG. No.	
APPD. H.Hashimoto	2025-03-27			3YDA NN0030585	

REGD. 2025 0327