

2018200NN

日立ルームエアコン 壁掛ZJEEシリーズ 仕様表

RAS-ZJ56R2EE/RAC-ZJ56R2EE

ユニット			室内ユニット	室外ユニット
タイプ			壁掛型セパレート	
型式			RAS-ZJ56R2EE	RAC-ZJ56R2EE
電源 (50/60Hz)			単相200V	
冷房	定格	能力	kW 5.6 (0.5 ~ 6.0)	
		消費電力	W 1,600 (155 ~ 2,000)	
		運転電流	A 9.4	
		力率	% 85	
暖房	定格	能力	kW 6.7 (0.4 ~ 11.2)	
		消費電力	W 1,480 (135 ~ 3,900)	
		運転電流	A 8.7 (最大 20.0)	
		力率	% 85	
	低温	能力	kW 8.4	
		消費電力	W 3,560	
始動電流			A 9.4	
通年エネルギー消費効率			JISC9612:2013(区分) 6.3(Ⅲ)	
冷凍装置	圧縮機出力		W - 1,500	
	熱交換器フィン形状		片起し3本刈り コルゲートフィン	
	冷媒	種類	フロン R32	
封入量		g 1,600		
ファン	風量 (冷房・暖房)	種類	貫流ファン	プロペラファン
		急速	m ³ /h 1,180・1,380	2,940・2,610
		強風	m ³ /h 900・960	-
		弱風	m ³ /h 700・760	-
		微風	m ³ /h 520・570	-
音響パワーレベル		急速	dB 66・70 65・65	
運転音 (冷房・暖房)		強風	dB 60・61 -	
		弱風	dB 56・56 -	
		微風	dB 51・52 -	
		静	dB 36・36 -	
操作スイッチ 形名			プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-BK1	
電源プラグ	容量		250V 20A	
	形状		Ⓜ -	
電源コード長さ(左/右)			m (左) 0.6/(右) 1.3 -	
室内外接続ケーブル	芯線径(φ)		mm 2.0	
	芯数		芯 3	
冷媒配管	接続方式		フレア	
	液側(φ)		mm 6.35	
	ガス側(φ)		mm 9.52	
	最大配管長		m 20	
	最大高低差		m 10	
冷媒追加充填量		g -		
ドレン接続口外径(φ)			mm 16	
外装色(近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)	ナチュラルグレー (1.0Y8.5/0.5)
製品寸法(高さ×幅×奥行)			mm 295×798×385	709×859(+97)×319(+68)
荷造寸法(幅×奥行×高さ)			cm 86×36×47	99×42×75
質量(製品・荷造)			kg 16.5・20.0	41.0・43.0

【耐重塩害仕様】

項目	仕様
外板	天フタ 前板 側板
ベース	PCM鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装
熱交換器	溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装または溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装
基板	エポキシ樹脂塗料「ストロン8(ブルー)」塗装
	基板 (パターン面・部品面)
	両面アクリル樹脂塗料(タフィ)塗布

*製品の改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

●据え付けおよび維持管理上のご注意
耐重塩害仕様は素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。このため、次のような据え付け計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。


- 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
・本体の設置は建物の風下にて設置してください。
・やむを得ず海岸面に本体を設置する場合は、防風板を設けて直接潮風が当たらないようにしてください。
- 外板に付着した海塩粒子が雨水によって充分洗浄されるように配慮してください。
- 室外ユニットのベース内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ベース内の水抜け性を損なわないよう傾きなどに注意してください。
- 海岸地帯への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- 据え付け、メンテナンス等で付いた傷は、必ず補修してください。
- 機器の状態を定期的に点検してください。
(必要に応じて再防錆処理や部品交換等を実施してください。)
- 水はけの良い場所に設置してください。
特に基礎部分の排水性を確保してください。

- 本仕様は予告なく変更することがあります。
- 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの変幅(最小~最大)の数値です。
- 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスパルプカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	J.Cai	2024-04-05		NTS	2024年度 ZJEE シリーズ 仕様表
CHKD.	K.Daigou	2024-04-08	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD.	K.Daigou	2024-04-08	4YAA NN0028102		REGD. 2024 0408

3608Z00NN








日立ルームエアコン壁掛ZJEEシリーズ
室内ユニット寸法図




ワイヤレスリモコン



リモコンホルダー





室内機サービススペース



壁とのスペースは()内の寸法をできるだけ確保してください。

*室内機の背面で配管接続する場合は110mm以上



注記


- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状
RAS-ZJ22REE,ZJ25REE (㊶)
RAS-ZJ28REE,ZJ36REE (㊷)
RAS-ZJ40R2EE~ZJ71R2EE (㊸)

6. 電源コードの長さ

[左側]RAS-ZJ22REE,ZJ25REE 約1.0m
RAS-ZJ28REE,ZJ36REE 約0.6m
RAS-ZJ40R2EE~ZJ71R2EE 約0.6m
[右側]RAS-ZJ22REE,ZJ25REE 約1.7m
RAS-ZJ28REE,ZJ36REE 約1.3m
RAS-ZJ40R2EE~ZJ71R2EE 約1.3m



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



適用機種

RAS-ZJ22REE
RAS-ZJ25REE
RAS-ZJ28REE
RAS-ZJ36REE
RAS-ZJ40R2EE
RAS-ZJ56R2EE
RAS-ZJ63R2EE
RAS-ZJ71R2EE







SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. J.Cai	2024-04-05	⊕	NTS	2024年度ZJEEシリーズ寸法図
CHKD. K.Daigou	2024-04-08			TOCHIGI DWG. No.
APPD. K.Daigou	2024-04-08			3YAA NN0028093




REGD.
REGD.
2024
0408

0018Z00NN

日立ルームエアコン壁掛ZJEEシリーズ
室外ユニット寸法図



- 適用機種
 RAC-ZJ40R2EE
 RAC-ZJ56R2EE
 RAC-ZJ63R2EE
 RAC-ZJ71R2EE




注記
 1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の<=>印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. J.Cai	2024-04-05	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	NTS	2024年度ZJEEシリーズ寸法図
CHKD. K.Daigou	2024-04-08			TOCHIGI DWG. No.
APPD. K.Daigou	2024-04-08			3YAA NN0028100





1018700NN

日立ルームエアコン 壁掛ZJEEシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図





室内機	室外機
RAS-ZJ40R2EE	RAC-ZJ40R2EE
RAS-ZJ56R2EE	RAC-ZJ56R2EE
RAS-ZJ63R2EE	RAC-ZJ63R2EE
RAS-ZJ71R2EE	RAC-ZJ71R2EE



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の*1HA接続コードを差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の*3カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の*4RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の*1HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売のHEMSアダプターの端子を差込んでください。

*1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
*2 標準アダプター：HA-S100TSA
*3 カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
*4 RACアダプター：PSC-6RAD



*部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. M.Hotta	2024-04-04	⊕	NTS	2024年度 ZJEEシリーズ 回路図・配線図
CHKD. T.Isoda	2024-04-08			
M.Okabe	2024-04-09			
APPD. H.Hashimoto	2024-04-10			

CAD
TOCHIGI DWG. No.
3YDA NN0028101
REGD. 2024 0410