




3YAA64299



- 注記
1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
  2. 室内機は1台しか接続できません。(室内機2用には接続しないでください。)

仕様表

項目	形式	室内機	室外機	
		RAMP-45DX2S	RAC-45D2X2S	
電源	(50/60Hz)	単相200V		
冷凍装置	圧縮機出力 (W)	-	1600	
	熱交換器フィン形状	山形スリット	山形スリット	
	冷媒制御装置	-	電動膨張弁	
	冷媒切換装置	-	四方弁	
	冷媒種類	フロン22		
	封入量 (g)	1.550		
	過負荷保護装置	自動復帰形		
	配管	配管接続方式	フレア	
		パイプ径 細径 (外径 $\phi$ mm)	$\phi 6.35$	
		パイプ径 太径 (外径 $\phi$ mm)	$\phi 12.7$	
送風装置	配管セット	P-45VK2, 410VK2		
	ファンモータ出力 (W)	20	20	
	ファン種類	貫流ファン	プロペラファン	
		風量 (冷房・暖房) ( $m^3/h$ )	510・510	1860・1860
電気特性	運転電流 (A)	冷房	12.7	
		暖房	-	
	消費電力 (A)	ヒータ ON	-	
		ヒータ OFF	16.1 (最大 18.1)	
	力率 (%)	冷房	90	
		暖房	90	
	始動電流 (A)	冷房	12.7	
		暖房	16.1	
	接続ケーブルの本数	4		
	分岐回路の種類	20A		
コンセント形状	-	室外機直結		
冷房特性	冷房能力 (kW)	4.5 (1.5~5.0)		
	除湿能力 ( $l/h$ )	-		
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	-	
	ヒータ OFF	6.5 (1.7~7.0)		
電気ヒーター (W)	-			
機能	据付方式	天井埋込みカセット		
	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1D4		
	表示ランプ	運転, タイマー, ホットキープ, フィルター		
風速切換	自動, 強, 弱, 静か			
キャビネット (色, マンセルNo)	-	TベージュNo5Y7/2		
外形寸法 (mm)	高さ	230	785	
	幅	970	800	
	奥行	390	310+40	
製品質量 (kg)	21	53		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	45・45	49・51	
	弱風	42・42	-	
	静か	39・39	-	
ドレン接続口 (外径 $\phi$ mm)	16			
付属品	据付用部品一式			

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

備考	投影法	尺度	
		NTS	
入庫 92.12.14 庫	製図 オオタ 92.12.10 名称 RAMP-45DX2S:RAC-45D2X2S 構造:寸法図	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番 3YAA64299